


HST 300 уникални характеристики



GPS

Протоколите на почти всички съвременни електродифузни машини могат да отговарят на въпроси като: „Кой какво е заварил, кога и как.“ Необходимостта от проследяемост на заварката в днешно време трябва да отговори и на критичния въпрос „Къде точно е мястото на съответната заварка“. Отговор на този въпрос могат да дадат само новите олекотени модели HST 300 Pricon 2.0 and HST 300 Print + 2.0, притежаващи специално разработен GPS с висока разделителна способност, който определя с максимална точност координатите на мястото на съответната заварка. Като опция за HST 300 Print + 2.0 се предлага надграждане с GPS, тъй като стандартните машини не са снабдени с тази функция. Всички машини HST 300 Pricon 2.0 са с вграден GPS приемник при стандартната доставка, включително и с интегриран Bluetooth.



Принтер за генериране на етикети

Новото поколение софтуер 2.0 за изтегляне на заваръчни протоколи има възможност за включване на принтер, който генерира етикети с информация за всяка заварка. Не е необходимо вече да пишете върху тръбата информация за времето за изстиване или други параметри. Менюто за трансфер на данни позволява кратка информация от заваръчен протокол да бъде отпечатана на етикет. Етикетите са изработени от специален запепващ материал, устойчив на износване и абразивни процеси. Изпитаните методи за изтегляне на протоколите чрез USB порт A, кратки или подробни протоколи, както и протоколи във формат DataWork, ще продължат да бъдат налични.



Голям дисплей и GT клавиатура

Стандартните модели на машините от серията „Бяла Серия“ се произвеждат с голям дисплей с висока резолюция и разширен температурен диапазон. Новата клавиатура GT позволява лесно въвеждане на всички необходими параметри. Въвеждане е възможно както бихте използвали стандартно мобилно устройство с клавиатура. Друга уникална функционалност е функцията „ViewWeld“. Тя позволява търсене, преглед и проверка на регистрираните протоколи на заварките директно на дисплея на машината, без да е необходимо да се принтират протоколите.

HÜRNER

SCHWEISSTECHNIK

HÜRNER Schweisstechnik GmbH

Nieder-Ohmner Str. 26
35325 MÜCKE
GERMANY

Ph +49 6401 9127 0
Fx +49 6401 9127 39
E-Mail info@huerner.de
Internet: www.huerner.de

HÜRNER Welding Technology NZ Ltd

12 Croskery Road
Papakura
Auckland 2110
NEW ZEALAND

Ph +64 9 299 3640
Fx +64 9 299 3740
E-Mail r.gruen@xtra.co.nz
Internet: www.huerner.co.nz

HÜRNER Schweisstechnik Gulf L.L.C

Damascus Street, Al Qusais 4
DUBAI
P.O.Box 233586
UNITED ARAB EMIRATES

Ph +971 4 2584886
Fx +971 4 2584887
E-Mail info@hurnergulf.ae
Internet: www.huerner.de

Искате да научите повече за нас?

Ние сме на Ваше разположение. Подробна информация за нас и нашите продукти може да намерите на нашата уеб страница www.huerner.de



10.2019

HÜRNER WhiteLine

HST 300 2.0

BG





Машината HST 300 Pricon 2.0 от серията за заваръчни машини WhiteLine е стъпката на HÜRNER, с която придвижват електроdifузното заваряване към нов етап, етап, в който машините за заваряване са с революционни, уникални характеристики. Машините, разработени от идея до готов продукт, се основават на огромния, продължил с десетилетия опит на компанията. Към стандартните отличителни черти на HÜRNER – ниско тегло, компактни размери, превъзходна работа – са добавени още вградено координатно записване чрез GPS и Bluetooth трансфер на данни чрез натискане на един бутон.

Заваръчните машини от серията WhiteLine покриват всички области на електроdifузното заваряване на PE, PP и PVDF тръби чрез фитинги с електронагревателен проводник. Няма предизвикателство, за което да не намерите подходяща машина от серията. Дали става въпрос за чувствителната област на газопреносните мрежи, включително точното записване на географските им координати или свързването на компоненти с много малки размери (при геотермални или санитарни мрежи) до електроdifузното заваряване на много големи диаметри (при изграждане на канализационни мрежи) – машините ще отговорят на всяка ваша потребност, основавайки се на повече от 40 години опит в разработването и производството им.

Олекотените модели на HST 300 Pricon 2.0 и HST 300 Print+ 2.0 предлагат интуитивни менюта, които позволяват изтеглянето на цялото съдържание на заваръчните протоколи или само на определен обем данни от тях – заваръчни или такива за проследяване. Протоколите могат да бъдат изтеглени в PDF, да се свалят в печатен вид като етикети, ако е закупен допълнително микропринтер или да се прехвърлят на PC чрез софтуер за изтегляне и управление на протоколи DataWork.



HÜRNER Машини за електроdifузно заваряване с протоколиране Версия 2.0							HÜRNER Машини за електроdifузно заваряване без протоколиране Версия 2.0			HÜRNER Машини за електроdifузно заваряване за специфични цели, Версия 2.0			HÜRNER Машини за електроdifузно заваряване за санитарно приложение, Версия 2.0	
	HST 300 Pricon 2.0	HST 300 Print + 2.0 GPS	HST 300 Print + 2.0	HST 300 Print 450 2.0	HCU 300	HCU 300 mini	HST 300 Junior + 2.0	HST 300 Junior 2.0	HST 300 Manual 2.0	HST 300 Monofuse 2.0	HST 300 Geotherm + 2.0	HST 300 HP 2.0 (HighPower)	HST-S-160	HST-S-315 2.0
Код	311-000-000	200-230-084 200-230-184 ⁴⁾	200-230-113 200-230-213 ⁴⁾	200-230-092	200-230-115	200-230-138	200-230-001	200-230-000	200-230-004	200-230-008	200-230-112	200-230-041	400-160-101	402-000-000
Памет протоколи														
GPS	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bluetooth	■	■	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Заваръчен диапазон, диаметър	O.D. 1600 мм и по-големи	до O.D. 1200 мм до O.D. 1600 мм ⁴⁾	до O.D. 1200 мм до O.D. 1600 мм ⁴⁾	до O.D. 450 мм	до O.D. 1200 мм	до O.D. 180 мм	до O.D. 1200 мм	до O.D. 1200 мм	до O.D. 1200 мм	до O.D. 1200 мм	до O.D. 75 мм	по-големи от O.D. 2000 мм	до O.D. 160 мм	до O.D. 315 мм
Въвеждане на данни чрез баркод скенер/сканираща оптична писалка ⁴⁾	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–
Ръчно въвеждане на данни (цифров код и напрежение /време)	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	■	■	–	–
Въвеждане на данни чрез система Fusamatic	Auto ID ³⁾	Auto ID ³⁾	Auto ID ³⁾	–	–	–	–	–	–	Auto ID	–	–	Идентификация при контакт	Идентификация при контакт
Система за проследяване процесите на заваряване	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Стандарт съвместим с ISO 12176 за проследимост	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	–	–
Меню за управление на принтер етикети	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
Изтегляне на протоколи: PDF кратък или подробен протокол, DataWork формат, сервисен протокол CSV формат	A/X DW S CSV	A/X DW S CSV	A/X DW S CSV	A/X DW S CSV	A/X DW S CSV	A/X DW S CSV	–	–	–	–	A/X DW S CSV	A/X DW S CSV	–	–
Функция ViewWeld	■	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–
Функция AutoWeld	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–
Вид на дисплея	LED, височина на буквите 8 мм	LED, височина на буквите 8 мм	LED, височина на буквите 8 мм	LED, височина на буквите 5 мм	LED, височина на буквите 5 мм	LED, височина на буквите 5 мм	LED, височина на буквите 5 мм	LED, височина на буквите 5 мм	LED, височина на буквите 5 мм	LED, височина на буквите 5 мм	LED, височина на буквите 5 мм	LED, височина на буквите 5 мм	7-сегментни букви	7-сегментни букви
Напрежение	230 V ¹⁾ / 50 Hz	230 V ¹⁾ / 50 Hz	230 V ¹⁾ / 50 Hz	230 V ¹⁾ / 50 Hz	230 V ¹⁾ / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V ¹⁾ / 50 Hz	230 V ¹⁾ / 50 Hz	230 V ¹⁾ / 50 Hz	230 V ¹⁾ / 50 Hz	230 V ¹⁾ / 50 Hz	400 V/3 Ph, 50 Hz	230 V	230 V
Изходен ток	макс. 110 A	макс. 110 A	макс. 110 A	макс. 80 A	макс. 110 A	макс. 85 A	макс. 110 A	макс. 110 A	макс. 110 A	макс. 110 A	макс. 60 A	макс. 130 A	макс. 5 A	11 A
Изходно напрежение	8 - 48 V	8 - 48 V	8 - 48 V	8 - 48 V	8 - 48 V	8 - 48 V	8 - 48 V	8 - 48 V	8 - 48 V	8 - 48 V	8 - 48 V	8 - 48 V	230 V	230 V
Качествен контрол, одобрения, прахо и водостойчивост на машините	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, DVS, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54 ²⁾	CE, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54	CE, WEEE Per. No. DE 74849106, ISO 9001, в съответствие с RoHS, IP 54
Температурен интервал, подходящ за работа	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C	–20 °C до +60 °C
Тегло	10 кг	16 кг	16 кг	16 кг	21 кг	11 кг	16 кг	16 кг	16 кг	16 кг	9 кг	28.5 кг	1.7 кг	3.95 кг
Размери Ш x В x Д, мм	236 x 295 x 330	236 x 295 x 330	236 x 295 x 330	236 x 295 x 330	540 x 210 x 420 incl. case	465 x 175 x 350 incl. case	236 x 295 x 330	236 x 295 x 330	236 x 295 x 330	236 x 295 x 330	236 x 295 x 330	260 x 365 x 330	165 x 200 x 85	335 x 150 x 295

¹⁾ 180 V - 280 V, 110 V, 48 V опция ²⁾ IP 64 при поискване ³⁾ опция ⁴⁾ Boost System